

**HOLEX**

**Utensile per scanalature destro, simile a DIN 4981 (ISO 7), M20, Altezza codolo: 12mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	297030 12
GTIN	4045197885531
Classe articolo	22E

## Descrizione

### Esecuzione:

Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

### Uso:

P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri). M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

### Attenzione:

In caso di tagli di sgrossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).

## Descrizione tecnica

Larghezza dei taglienti	3 mm
Altezza codolo h	12 mm
Lunghezza complessiva	100 mm
Larghezza codolo b	8 mm
Materiale da taglio	M20
Tipo di prodotto	Utensili per tornio