



**Utensile ad angolo per tornitura destro, simile a DIN 4978 (ISO 3), M20,
Quadro del codolo: 20mm**



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 296755 20 |
| GTIN | 4045197885463 |
| Classe articolo | 22E |

Descrizione

Esecuzione:

Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

Uso:

P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri). M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

Attenzione:

In caso di tagli di sgrossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Quadro del codolo | 20 mm |
| Lunghezza complessiva | 125 mm |
| Materiale da taglio | M20 |
| Tipo di prodotto | Utensili per tornio |