

HOLEX**Utensile per filettatura interna destro, simile a DIN 283 (ISO 13), M20, Quadro del codolo: 25mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 297185 25 |
| GTIN | 4045197885753 |
| Classe articolo | 22E |

Descrizione**Esecuzione:**

Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

Uso:

P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri). M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

Attenzione:

In caso di tagli di grossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Per fori a partire da \varnothing | 55 mm |
| Quadro del codolo | 25 mm |
| Lunghezza complessiva | 250 mm |
| Materiale da taglio | M20 |
| Tipo di prodotto | Utensili per tornio |