



**Utensile ad angolo per tornitura destro, simile a DIN 4978 (ISO 3), M20,
Quadro del codolo: 10mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	296755 10
GTIN	4045197885432
Classe articolo	22E

Descrizione

Esecuzione:

Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

Uso:

P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri). M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

Attenzione:

In caso di tagli di sgrossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).

Descrizione tecnica

Quadro del codolo	10 mm
Lunghezza complessiva	90 mm
Materiale da taglio	M20
Tipo di prodotto	Utensili per tornio