

HOLEX**Utensile per tornitura, piegato destro, simile a DIN 263 (ISO 11), M20, Quadro del codolo: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	297145 25
GTIN	4045197885630
Classe articolo	22E

Descrizione**Esecuzione:**

Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

Uso:

P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri). M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

Attenzione:

In caso di tagli di sgrossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).

Descrizione tecnica

Per fori a partire da \varnothing	60 mm
Larghezza dei taglienti	8 mm
Quadro del codolo	25 mm
Profondità massima cave t_{max}	20 mm
Lunghezza complessiva	250 mm
Materiale da taglio	M20
Tipo di prodotto	Utensili per tornio