


Garant**Ganascia riportata per moduli di serraggio torniti oscillante, Per modello: 125**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361133 125
GTIN	4045197885777
Classe articolo	310

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento, temprata e rettificata.

Uso:

Per l'alloggiamento degli inserti di serraggio n. art. 361140 – 361150.

Per:

Set di morse a 5 assi n. art. 361100 e moduli di serraggio n. art. 361105 – 361110.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.

Nota:

Si consiglia il montaggio su **modulo di serraggio fisso**. Contro-ganascia adatta n. art. 361126.

Descrizione tecnica

Per codice a colori	Xpent1-2
Larghezza ganasce b	125 mm
Angolo di oscillazione	15 grado
Lunghezza ganasce l	68,5 mm
Altezza h ₁	25 mm
Altezza ganasce h	45 mm

Tipo di prodotto

Ganasce per morsa a vite