

HOLEX

Utensile per scanalature destro, simile a DIN 4981 (ISO 7), M20, Altezza codolo: 25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	297030 25
GTIN	4045197885562
Classe articolo	22E

Descrizione

Esecuzione:

Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

Uso:

P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri). M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

Attenzione:

In caso di tagli di sgrossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).

Descrizione tecnica

Larghezza dei taglienti	6 mm
Altezza codolo h	25 mm
Lunghezza complessiva	140 mm
Larghezza codolo b	16 mm
Materiale da taglio	M20
Tipo di prodotto	Utensili per tornio