



Strettoio a leva rapida reversibile, Apertura: 150mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 860285 150 |
| GTIN | 4008158034584 |
| Classe articolo | 83K |

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica in plastica bicomponente, guida brunita in acciaio trafilato. **Per espandere** senza l'ausilio di attrezzi, grazie all'intelligente meccanica di sblocco sulla parte superiore, **reversibile**. Con leva di sbloccaggio per regolazione rapida.

Uso:

Utilizzo universale, praticità d'uso per una pressione di serraggio minore (fino a 2000 N).

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Larghezza di espansione | 170 - 360 mm |
| Apertura | 150 mm |
| Sezione trasversale della guida | 19x6 mm |
| Profondità arco | 80 mm |
| Tipo di prodotto | Strettoio |

