



Strettoio a leva rapida reversibile, Apertura: 600mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	860285 600
GTIN	4008158034614
Classe articolo	83K

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica in plastica bicomponente, guida brunita in acciaio trafilato. **Per espandere** senza l'ausilio di attrezzi, grazie all'intelligente meccanica di sblocco sulla parte superiore, **reversibile**. Con leva di sbloccaggio per regolazione rapida.

Uso:

Utilizzo universale, praticità d'uso per una pressione di serraggio minore (fino a 2000 N).

Descrizione tecnica

Sezione trasversale della guida	19×6 mm
Apertura	600 mm
Profondità arco	80 mm
Larghezza di espansione	170 - 810 mm
Tipo di prodotto	Strettoio

