

bimos

Sedia girevole da lavoro, imbottitura di stoffa, con elemento scorrevole, bassa, Colore: BLACK**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	965317 BLACK
GTIN	4016849625089
Classe articolo	96B

Descrizione**Esecuzione:**

Sedile e schienale con morbida imbottitura in stoffa. Comodi e traspiranti. Imbottitura ergonomica con supporti lombari e pratiche maniglie.

Norma:**DIN 68877****Descrizione tecnica**

Esecuzione basamento a stella	Elemento scorrevole
Esecuzione regolazione dell'altezza	Molla a gas
Materiale seduta	Tessuto
Materiale basamento a stella	Acciaio
Altezza schienale	580 mm
Larghezza seduta	460 mm

Profondità seduta	470 mm
Possibilità di adattamento coppia braccioli	sì
Peso	13,5 kg
Esecuzione struttura portante	Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Modalità regolazione altezza	Leva di regolazione altezza
Colore materiale seduta	nero
Serie	Work-Tec
Esecuzione	senza ruote
Portata sedia	120 kg
Campo di regolazione altezza	450 - 630 mm
Tipo di prodotto	Sedia da lavoro girevole

Accessori

Piedini(1 set = 5 pezzi)	963188
--------------------------	--------