

bimos

**Sedia girevole da lavoro, imbottitura di stoffa, con elemento scorrevole, bassa, Colore: BLUE****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	965317 BLUE
GTIN	4016849625096
Classe articolo	96B

**Descrizione****Esecuzione:**

Sedile e schienale con morbida imbottitura in stoffa. Comodi e traspiranti. Imbottitura ergonomica con supporti lombari e pratiche maniglie.

**Norma:****DIN 68877****Descrizione tecnica**

Materiale basamento a stella	Acciaio
Esecuzione regolazione dell'altezza	Molla a gas
Possibilità di adattamento coppia braccioli	sì
Esecuzione struttura portante	Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Modalità regolazione altezza	Leva di regolazione altezza
Esecuzione basamento a stella	Elemento scorrevole

Larghezza seduta	460 mm
Materiale seduta	Tessuto
Peso	13,5 kg
Colore materiale seduta	blu
Profondità seduta	470 mm
Altezza schienale	580 mm
Serie	Work-Tec
Portata sedia	120 kg
Campo di regolazione altezza	450 - 630 mm
Tipo di prodotto	Sedia da lavoro girevole

## Accessori

Piedini(1 set = 5 pezzi)	963188
--------------------------	--------