

bimos

Sedia girevole da lavoro, imbottitura di stoffa, con rotelle, bassa, Colore: BLACK**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 965318 BLACK |
| GTIN | 4016849625621 |
| Classe articolo | 96B |

Descrizione**Esecuzione:**

Sedile e schienale con morbida imbottitura in stoffa. Comodi e traspiranti. Imbottitura ergonomica con supporti lombari e pratiche maniglie.

Norma:**DIN 68877****Descrizione tecnica**

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Materiale basamento a stella | Acciaio |
| Modalità regolazione altezza | Leva di regolazione altezza |
| Larghezza seduta | 460 mm |
| Peso | 13,5 kg |
| Colore materiale seduta | nero |
| Esecuzione regolazione dell'altezza | Molla a gas |

| | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Esecuzione struttura portante | Basamento a stella con 5 punti di appoggio |
| Profondità seduta | 470 mm |
| Materiale seduta | Tessuto |
| Esecuzione basamento a stella | Set di rotelle |
| Possibilità di adattamento coppia braccioli | sì |
| Altezza schienale | 580 mm |
| Serie | Work-Tec |
| Esecuzione | con rotelle |
| Portata sedia | 120 kg |
| Campo di regolazione altezza | 450 - 630 mm |
| Tipo di prodotto | Sedia da lavoro girevole |

Accessori

Ruote(1 set = 5 pezzi)

963187