

bimos

Sedia girevole da lavoro, imbottitura di stoffa, con elemento scorrevole e anello poggiatesta, alta, Colore: BLACK**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 965319 BLACK |
| GTIN | 4016849625508 |
| Classe articolo | 96B |

Descrizione**Esecuzione:**

Sedile e schienale con morbida imbottitura in stoffa. Comodi e traspiranti. Imbottitura ergonomica con supporti lombari e pratiche maniglie.

Norma:**DIN 68877****Descrizione tecnica**

| | |
|---|--|
| Possibilità di adattamento coppia braccioli | sì |
| Larghezza seduta | 460 mm |
| Esecuzione basamento a stella | Elemento scorrevole con anello poggiatesta |
| Materiale basamento a stella | plastica |
| Colore materiale seduta | nero |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Esecuzione struttura portante | Basamento a stella con 5 punti di appoggio |
| Peso | 15,5 kg |
| Materiale seduta | Tessuto |
| Altezza schienale | 580 mm |
| Modalità regolazione altezza | Leva di regolazione altezza |
| Profondità seduta | 470 mm |
| Esecuzione regolazione dell'altezza | Molla a gas |
| Serie | Work-Tec |
| Esecuzione | altezza della seduta elevata |
| Portata sedia | 120 kg |
| Campo di regolazione altezza | 590 - 860 mm |
| Tipo di prodotto | Sedia da lavoro girevole |

Accessori

| | |
|--------------------------|--------|
| Piedini(1 set = 5 pezzi) | 963188 |
|--------------------------|--------|