

bimos

**Sedia girevole da lavoro, imbottitura di stoffa, con elemento scorrevole e anello poggiapiedi, alta, Colore: BLUE****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	965319 BLUE
GTIN	4016849625492
Classe articolo	96B

**Descrizione****Esecuzione:**

Sedile e schienale con morbida imbottitura in stoffa. Comodi e traspiranti. Imbottitura ergonomica con supporti lombari e pratiche maniglie.

**Norma:****DIN 68877****Descrizione tecnica**

Colore materiale seduta	blu
Possibilità di adattamento coppia braccioli	sì
Esecuzione struttura portante	Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Altezza schienale	580 mm
Materiale basamento a stella	plastica
Esecuzione regolazione dell'altezza	Molla a gas

Peso	15,5 kg
Profondità seduta	470 mm
Esecuzione basamento a stella	Elemento scorrevole con anello poggiapiedi
Materiale seduta	Tessuto
Modalità regolazione altezza	Leva di regolazione altezza
Larghezza seduta	460 mm
Serie	Work-Tec
Portata sedia	120 kg
Campo di regolazione altezza	590 - 860 mm
Tipo di prodotto	Sedia da lavoro girevole

---

## Accessori

Piedini(1 set = 5 pezzi)	963188
--------------------------	--------