

KERN**Bilancia sospesa modello HCB, Campo massimo di pesatura: 500kg****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	479435 500
GTIN	4045761144460
Classe articolo	47D

Descrizione**Esecuzione:**

- **Utilizzo semplice mediante 3 tasti.**
- **Con il tasto della tara posizionare il recipiente vuoto e azzerare il display.**
- **Tasto HOLD per bloccare il display per 5 secondi.**
- **Peso di riferimento commutabile su kg, N e lb.**

Fornitura:

Inclusi moschettoni in acciaio legato, gancio a S in acciaio legato (non di serie con Dim. 500 / 1000) e 3 batterie n. art.081561Dim.LR6.

Accessori speciali:

Maniglia e gancio con chiusura di sicurezza disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Profondità corpo	42 mm
Altezza corpo	152 mm
Taratura	Prezzo su richiesta
Risoluzione	1000 g

Peso netto	0,35 kg
Larghezza corpo	80 mm
Campo massimo di pesatura	500 kg
Numero di batterie contenute	3
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR6
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Denominazione originale prodotto	HCB
Tipo di prodotto	Bilancia sospesa/per gru

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081561 LR6
--	------------