

KERN**Bilancia compatta modello ECB, Campo massimo di pesatura: 10000g****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	479452 10000
GTIN	4045761161429
Classe articolo	47D

Descrizione**Esecuzione:**

Ampio display LCD retroilluminato (altezza cifre 21 mm). Piano di pesata in acciaio legato. Utilizzo semplice mediante 2 tasti.

- **Funzione di tara per azzerare il display in modo facile.**
- **Alimentazione a batteria, spegnimento automatico dopo 3 minuti.**
- **Possibilità di collegare l'alimentatore di rete.**

Accessori speciali:

6 batterie n. art. 081561 Dim. LR6, adattatore di rete o accumulatore su richiesta.

Descrizione tecnica

Altezza	60 mm
Profondità	300 mm
Dimensione piano di pesata	320×260
Risoluzione	5 g
Larghezza	320 mm
Peso netto	2,6 kg
Campo massimo di pesatura	10000 g
Numero di batterie contenute	2

n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR6
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Taratura	K2
Tipo di prodotto	Bilancia compatta

Servizi

Rapporto di taratura Bilancia Campo massimo di pesatura 50 kg	027700 50
Certificato DAkkS Bilancia Campo massimo di pesatura 50	027710 50

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081561 LR6
--	------------