

KERN**Bilancia compatta modello ECB, Campo massimo di pesatura: 20000g**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 479452 20000 |
| GTIN | 4045761161436 |
| Classe articolo | 47D |

Descrizione

Esecuzione:

Ampio display LCD retroilluminato (altezza cifre 21 mm). Piano di pesata in acciaio legato. Utilizzo semplice mediante 2 tasti.

- **Funzione di tara per azzerare il display in modo facile.**
- **Alimentazione a batteria, spegnimento automatico dopo 3 minuti.**
- **Possibilità di collegare l'alimentatore di rete.**

Accessori speciali:

6 batterie n. art. 081561 Dim. LR6, adattatore di rete o accumulatore su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------|
| Larghezza | 320 mm |
| Dimensione piano di pesata | 320x260 |
| Peso netto | 2,6 kg |
| Altezza | 60 mm |
| Risoluzione | 10 g |
| Profondità | 300 mm |
| Campo massimo di pesatura | 20000 g |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR6 |

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Numero di batterie contenute | 2 |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Taratura | K2 |
| Tipo di prodotto | Bilancia compatta |

Servizi

| | |
|--|-----------|
| Certificato DAkkSBilancia Campo massimo di pesatura 50 | 027710 50 |
| Rapporto di taraturaBilancia Campo massimo di pesatura 50 kg | 027700 50 |

Accessori

| | |
|--|------------|
| Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6 | 081561 LR6 |
|--|------------|