

KERN**Bilancia con piattaforma di pesata, mod. EOB, Campo massimo di pesatura: 60Lkg**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	479600 60L
GTIN	4045761085619
Classe articolo	47D

Descrizione

Esecuzione:

- **Bilancia robusta per pesare pacchi, destinata essenzialmente al reparto spedizioni.**
- **Massima facilità di utilizzo con soli quattro tasti.**
- **Unità di visualizzazione (cifre 25 mm), separabile dalla piattaforma e montabile mediante cavo di circa 2 m.**
- **Funzionamento a batteria e con alimentazione di rete, spegnimento automatico dopo 3minuti.**

Fornitura:

Incl. adattatore di rete e supporto da parete per unità di visualizzazione.

Accessori speciali:

6 batterie n. art. 081561 Dim. LR6, stativo per display su richiesta.

Descrizione tecnica

Peso netto	12 kg
Taratura	Prezzo su richiesta
Larghezza display	215 mm

Altezza display	50 mm
Campo massimo di pesatura	0 - 60 kg
Risoluzione	20 g
Riproducibilità	20 g
Profondità display	110 mm
Dimensione piano di pesata	550x550 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute	6
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR6
Altezza cifre unità di visualizzazione	25 mm
Tipo di prodotto	Bilancia con piattaforma

Servizi

Rapporto di taratura Bilancia Campo massimo di pesatura 100 kg	027700 100
Certificato DAkkSBilancia Campo massimo di pesatura 180	027710 180

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081561 LR6
--	------------