

KERN**Sistema di conteggio, tipo CCS, Campo massimo di pesatura: 60kg**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	479542 60
GTIN	4045761153288
Classe articolo	47D

Descrizione

Esecuzione:

- **Bilancia contapezzi con ottimizzazione automatica del riferimento (migliora gradualmente il valore medio del peso parziale).**
- **Pezzi o peso target programmabili con segnale acustico.**
- **Memoria cumulativa di conteggio per sommare unità di conteggio uguali per numero e peso totale.**
- **Quantità di riferimento o peso di riferimento selezionabili.**
- **Utilizzo a batteria e con collegamento alla rete.**
- **Programma di regolazione CAL: per l'autotaratura (necessario peso campione esterno su richiesta).**
- **Commutazione del display da pezzo a peso.**

Sistema di conteggio composto da **bilancia di riferimento e da bilancia per quantità (bilancia con piattaforma)** con cavo di collegamento da 2,0 m.

Fornitura:

Incluso adattatore di rete 230 V/50 Hz, calotta di protezione per bilancia di riferimento.

Accessori speciali:

Accumulatore interno, spia di controllo su richiesta.

Nota:

Per la taratura si prega di selezionare entrambe le posizioni proposte, poiché è necessario tarare sia la bilancia di riferimento che la bilancia per quantità (bilancia con piattaforma di pesata).

Descrizione tecnica

Tempo di oscillazione	2 s
Profondità	350 mm
Profondità bilancia con piattaforma	400 mm
Campo massimo di pesatura	0 - 60 kg
Peso minimo del pezzo	1 g
Larghezza	320 mm
Linearità	±0,2 g
Larghezza bilancia con piattaforma	500 mm
Altezza bilancia con piattaforma	137 mm
Riproducibilità	0,1 g
Risoluzione	0,1 g
Peso netto	13 kg
Altezza	125 mm
Dimensione piano di pesata	294×225 mm
Lettura della bilancia per quantità	2 g
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Taratura	Prezzo su richiesta
Tipo di prodotto	Bilancia contapezzi