

**Chiave a forchetta doppia, cromato, Larghezza chiavi: 30X32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	610950 30X32
GTIN	4045197159397
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Corpo ovale.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

Apertura ₁	30 mm
Apertura bocca massima b2	70 mm
Apertura bocca massima b1	66 mm
Apertura ₂	32 mm
Altezza bocca massima h	10 mm
Dimensione apertura	metrica
Lunghezza chiave L	299 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Posizione della bocca 1	15 grado
Posizione della bocca 2	15 grado

Superficie	esecuzione cromata
Attributo del nome del prodotto	cromato
Antiscintilla	no
Aperture uguali da entrambi i lati	no
Tipo di prodotto	Chiave