



Tool24 Smartline – armadio verticale con portautensili, Per codoli utensili: HSK50



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	979100 HSK50
GTIN	4045197885951
Classe articolo	9SA

Descrizione

Esecuzione:

Sistemi di distribuzione automatica per immagazzinare, distribuire e gestire utensili per l'asportazione truciolo e il montaggio, gli strumenti di misura, le protezioni antinfortunistiche e numerosi altri articoli di consumo. I sistemi Master possono essere ampliati tramite gli armadi espandibili opzionali (sistemi slave). Con i pacchetti software ordinabili singolarmente, i sistemi sono in grado di soddisfare perfettamente le vostre esigenze personali.

I cassetti estraibili hanno le guide sul fondo e sono dotati di chiusura centralizzata. (Utilizzabile come sblocco di emergenza). I telai zincati a caldo presenti nei cassetti sono forati sul lato frontale con passo da 37 mm per l'alloggiamento di portautensili, guide portanti, vaschette per ripiani e lamiere forate. I cassetti estraibili verticali sono dotati di protezione per ogni singolo cassetto. I cassetti estraibili si aprono automaticamente. Così si garantisce un accesso più rapido agli utensili.

Uso:

Sistema di distribuzione automatica per immagazzinare e gestire utensili e accessori.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, cassetti estraibili blu elettrico RAL 5005, **termoverniciati**.

Nota:

Gli armadi verticali possono essere collocati solo su fondi assolutamente piani. Sono predisposti per il fissaggio a muro e a terra e devono essere assolutamente assicurati contro il ribaltamento.

Il loro uso è possibile solo in abbinamento a un Tool24 Smartline Mastersystem 979000 S11M oppure 979000 S11M-EN.

HOA008120: 2400 kg

Capacidad de carga carcasa de armario interior: 2400 kg

Cabinet housing internal load capacity: 2400 kg

Kaapin rungon kantavuus sisällä: 2400 kg

Charge admissible corps d'armoire intérieur: 2400 kg

Székényház belső teherbírása: 2400 kg

Portata cassetto estraibili verticale: 600 kg

Altezza: 2000 mm

Larghezza: 717 mm

Profondità: 750 mm

Cassetti a estrazione verticale larghezza: 155 mm

Cassetto estraibile verticale h utile: 1750 mm

Numero di cassette estraibili: 4

Descrizione tecnica

Larghezza	717 mm
Profondità	750 mm
Peso	320 kg
Altezza	2000 mm
Cassetti a estrazione verticale larghezza	155 mm
Numero di cassette estraibili	4
Portata cassetto estraibili verticale	600 kg
Esecuzione cassetto estraibile verticale	con guide sul fondo
Numero boccole portautensili	336
Numero di portautensili n. art. 970130	24
Interasse A	76 mm
Cassetto estraibile verticale h utile	1750 mm
Portata corpo interno dell'armadio	2400 kg
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

