

3M**Nastro di tela abrasiva in tessuto non tessuto (A) DF-BL, 13×305 mm,
Confronto granulometrico: 240****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	558476 240
GTIN	4054596624320
Classe articolo	53M

Descrizione**Esecuzione:**

Nastro di tela abrasiva in tessuto non tessuto flessibile e resistente agli strappi con elevata **stabilità dei bordi**.

Nastro in tela flessibile per l'utilizzo su macchine a conduzione manuale.

Tela di nylon sintetico con grana abrasiva in legante di resina sintetica, elevata durata, **finitura superficiale uniforme, ridotto sviluppo di calore**.

Uso:

Per eseguire lavori di sbavatura, opacizzazione e finitura. La **base di tessuto poco elastico** è particolarmente adatta a sopportare sollecitazioni molto forti sulle rettificatrici ad aria compressa.

Descrizione tecnica

Confronto granulometrico	240
Colore	verde
Esecuzione	A fine

Grado di finezza	fine
Serie	DF-BL
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Larghezza nastro di tela abrasiva	13 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva	305 mm
Attributo del nome del prodotto	13x305 mm
Tipo di prodotto	Nastro di tela abrasiva in tessuto

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo	20-25 m/s	
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	20 m/s	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	20 m/s	P
Acciaio < 55 HRC	idoneo	20 m/s	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	20 m/s	H
Acciaio < 67 HRC	idoneo	20 m/s	H
INOX	idoneo	20 m/s	
Ti	idoneo	20 m/s	
GG(G)	idoneo	20 m/s	K
CuZn	idoneo	20 m/s	N
Alluminio, CFRP	idoneo	20 m/s	
Legno	idoneo	20 m/s	
Vernice	idoneo	20 m/s	
Uni	idoneo	20 m/s	
a secco	idoneo		