



Cricchetto a dentatura fine "Zyklop Speed" reversibile, 3/8 pollice, con testina orientabile e a sbloccaggio rapido



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	635190
GTIN	4013288121875
Classe articolo	63F

Descrizione

Esecuzione:

Testa del cricchetto orientabile liberamente con posizioni definite di innesto a 0° (utilizzo come un giraviti) e posizione a 75° e 90° su entrambi i lati. Angolo di lavoro 5°, con sbloccaggio rapido e disco reversibile per azionamento orario e antiorario.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per :

Chiavi a bussola manuali.

Quadro di manovra maschio: 3/8 pollici

Numero di denti: 72

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	8000 B
Quadro di manovra maschio	3/8 pollici
Lunghezza complessiva	199 mm
Numero di denti	72
Angolo di lavoro	5 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromata

Tipo di prodotto

Cricco