

**Armadio di sicurezza, Larghezza: 1200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	981105 1200
GTIN	4045197886309
Classe articolo	96G

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo esterno in lamiera di acciaio, corpo interno con inserti rivestiti in HPL. Guida di chiusura del fondo in acciaio legato. Ripiani regolabili in altezza con passo da 64 mm.

Chiusura automatica in caso di incendio tramite meccanismo termico: lo sportello si chiude con una temperatura max. di 50 °C e i canali di entrata e di scarico dell'aria si chiudono a 70 °C.

Collegamento al sistema di ventilazione mediante bocchettoni DN 80.

Funzionamento conforme a TRGS 510 (anche senza aria di scarico!).

Cavo di massa secondo TRBS 2153 (per evitare le fonti di accensione).

Vasca di raccolta conforme alla direttiva tedesca sulle vasche di raccolta in acciaio (StaWaR, DiBt Berlino).

Piedini di livellamento per compensare le irregolarità.

Con inserti a bussola DOM (possibilità di chiusura sistemica).

Esecuzione Testo pubblicitario:

- **Corpo esterno in lamiera di acciaio, corpo interno con inserti rivestiti in HPL.**
- **Montaggio dei ripiani con passo da 64 mm, regolabili in altezza.**
- **Chiusura automatica in caso di incendio.**
- **Con collegamento a massa e scarico aria.**
- **Con inserti a bussola DOM (possibilità di chiusura sistemica).**
- **Richiudibile.**

Norma:

DIN EN 14470-1 (Typ 90).

90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).

Isolierung nach DIN 4102.

Verniciatura:Grigio chiaro RAL 7035 **termoverniciato**.**Descrizione tecnica**

Volume vaschetta di raccolta a terra	33 l
Profondità utile	430 mm
Numero ripiani	3
Portata ripiano	75 kg
Numero inserti in lamiera forata	1
Altezza utile	1700 mm
Profondità	598 mm
Larghezza	1190 mm
Peso	505 kg
Numero vaschette di raccolta a terra	1
Larghezza utile	1087 mm
Altezza	1935 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	75 kg
Regolazione dell'altezza con passo	64 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Resistenza agli incendi	90 min
Tipo di prodotto	Armadio di sicurezza