

**Chiave a forchetta doppia piccola, Apertura: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	612200 10
GTIN	4018754018611
Classe articolo	63A

Descrizione**Esecuzione:**

Teste molto sottili. Posizione della bocca diversa (15° e 75°), apertura uguale da entrambi i lati.

Uso:

Adatte per lavori di montaggio in punti con min. libertà di movimento.

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento NiCr resistente al distacco.

Descrizione tecnica

Apertura a_1	10 mm
Altezza bocca massima h	3 mm
Apertura bocca massima b1	21 mm
Dimensione apertura	metrica
Lunghezza chiave L	105 mm
Posizione della bocca 1	15 grado
Posizione della bocca 2	75 grado
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	rivestimento al nichel resistente al distacco
Tipo di prodotto	Chiave

