

**Supporto per utensili EG45-40M universale, Tipo attacco codolo: VDI40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	291520 VDI40
GTIN	4060491000190
Classe articolo	29F

Descrizione**Esecuzione:**

Per l'impiego su torni CNC e di tipo convenzionale.

Montaggio simmetrico per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.

Vantaggi:

Qualità delle superfici possibile a $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Possibilità di avanzamenti fino a 1 mm/giro (lavorazione esterna).

Risultati costanti grazie alla misurazione continua della forza del rullo.

Uso:

Per la finitura meccanica delle superfici.

Per la lavorazione di tutti i materiali metallici fino a una resistenza alla trazione di 1400 N/mm^2 e una durezza fino a 45 HRC.

Per:

Ø campo (consigliato): da 35 mm

Raccomandazioni:

Per superfici esterne con raggio sino alla superficie piana.

Nota:

- **Altri collegamenti al codolo disponibili su richiesta.**
- **Informazioni dettagliate sulla tecnologia sono disponibili nel manuale d'uso.**

Raggio dei rulli = 2,5 mm. Raggio dei pezzi modificabili da 4 a 12 mm.

Descrizione tecnica

Forza massima rullo	4 kN
Ø Rulli	40 mm
Spostamento punta-centro f	69 mm
Tipo attacco codolo	VDI40
Sporgenza totale L _A	129 mm
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Tipo di prodotto	Utensile a rullo liscio