



## Chiave a zampa di gallo Forma delle ganasce, Apertura: 27mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	612900 27
GTIN	4018754149179
Classe articolo	63A

### Descrizione

**Esecuzione:**

Forgiate, testa con quadro femmina per accogliere leve di manovra, quali cricchetti, prolunghe, ecc.

**Uso:**

Grazie alla possibilità di utilizzare leve di manovra diverse, si riescono a raggiungere con facilità anche punti difficilmente accessibili.

**Materiale:**

Acciaio al cromo, eseguz. cromata; finitura arrotondata della superficie (bordi levigati).

**Nota:**

Per leve di manovra adatte vedi n. art. 632000 – 641350 e 655230 – 657766.

### Descrizione tecnica

Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Apertura	27 mm
Spessore della testa h	8 mm
Larghezza della testa b	45 mm
Lunghezza L	47 mm
Forma, uscita	Forma delle ganasce

Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	cromato
Tipo di prodotto	Bussola

## Accessori

Prolunga speciale da 3/8 pollice	612950
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	635400 75
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 40 mm	635420 40
Prolunga, 3/8 pollice QuickRelease Lunghezza complessiva 75 mm	635645 75
Testa snodata, 3/8 pollice	636000
Snodo cardanico da 3/8 pollici QuickRelease Modello 3/8	636250 3/8
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 40 mm	635400 40
Cricchetto reversibile 3/8 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 3/8	635090 3/8
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	635420 75
Cricchetto a dentatura fine reversibile, 3/8 pollice, con manopola girevole e a sbloccaggio rapido	635220
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 240 mm	635400 240
Cricchetto reversibile con testa snodata, 3/8 pollice, a sbloccaggio rapido	635335
Prolunga, 3/8 pollice extralunga Lunghezza complessiva 305 mm	635500 305
Snodo cardanico da 3/8 pollice Modello 3/8	636220 3/8
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	635429 75
Impugnatura a T, 3/8 pollice QuickRelease Lunghezza complessiva 165 mm	635750 165
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 160 mm	635400 160
Snodo cardanico da 3/8 pollici Modello 3/8	636229 3/8
	635729 200

Impugnatura a T, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 200 mm

Cricchetto a dentatura fine "Zyklop Speed" reversibile, 3/8 pollice, con testina orientabile e a sbloccaggio rapido

635190

Prolunga, 3/8 pollice QuickRelease Lunghezza complessiva 240 mm

635645 240

Prolunga, 3/8 pollice flessibile Lunghezza complessiva 194 mm

635600 194

Cricchetto reversibile 3/8 pollice, a sbloccaggio rapido  
Modello

635025

Cricchetto a dentatura fine "Zyklop Metal", quadro da 3/8 pollice, a sbloccaggio rapido

635290

Snodo cardanico da 3/8 pollici Modello 3/8

636200 3/8

Impugnatura a T, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 165 mm

635700 165

Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 125 mm

635400 125

Impugnatura a T, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 200 mm

635720 200

Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 125 mm

635420 125

Prolunga, 3/8 pollice extralunga Lunghezza complessiva 711 mm

635500 711

Prolunga, 3/8 pollice extralunga Lunghezza complessiva 508 mm

635500 508

Cricchetto a innesto, 3/8 pollice, con impugnatura corta

635900

Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 125 mm

635429 125

Prolunga, 3/8 pollice QuickRelease Lunghezza complessiva 160 mm

635645 160

Cricchetto a dentatura fine "Zyklop Metal", reversibile, 3/8 pollice, a sbloccaggio rapido

635295

Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 240 mm

635429 240