



Supporto per utensili EGI5-32AI universale, Tipo attacco codolo: VDI30



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	291530 VDI30
GTIN	4060491000268
Classe articolo	29F

Descrizione

Esecuzione:

Per l'impiego su torni CNC e di tipo convenzionale.

Montaggio simmetrico per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.

Grande flessibilità grazie alla possibilità di utilizzo interno ed esterno.

Indipendente dal diametro (all'interno del campo consigliato) in caso di modifiche interne.

Vantaggi:

Qualità delle superfici possibile a $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Possibilità di avanzamenti fino a 1 mm/giro (lavorazione esterna).

Risultati costanti grazie alla misurazione continua della forza del rullo.

Uso:

Per la finitura meccanica delle superfici.

Per la lavorazione di tutti i materiali metallici fino a una resistenza alla trazione di 1400 N/mm^2 e una durezza fino a 45 HRC.

Da 10 mm per \varnothing esterno e 32 mm per \varnothing interno.

Per:

\varnothing campo esterno (consigliato): 10 mm – 100 mm

\varnothing campo interno (consigliato): 32 mm – 150 mm

Fornitura:

Due rulli sostitutivi montati nella gabbia.

Nota:

- **Altri collegamenti al codolo disponibili su richiesta.**
- **Informazioni dettagliate sulla tecnologia sono disponibili nel manuale d'uso.**

Descrizione tecnica

Forza massima rullo	3 kN
Ø Preforatura minimo D_{\min}	32 mm
Ø Rulli	5 mm
Spostamento punta-centro f	58 mm
Tipo attacco codolo	VDI30
Sporgenza totale L_A	168 mm
Lunghezza utile L_N	100 mm
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Tipo di prodotto	Utensile a rullo liscio