



## Supporto per utensili EGI5-32AI universale, Tipo attacco codolo: VDI40



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	291530 VDI40
GTIN	4060491000275
Classe articolo	29F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per l'impiego su torni CNC e di tipo convenzionale.

Montaggio simmetrico per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.

Grande flessibilità grazie alla possibilità di utilizzo interno ed esterno.

Indipendente dal diametro (all'interno del campo consigliato) in caso di modifiche interne.

#### Vantaggi:

Qualità delle superfici possibile a  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

Possibilità di avanzamenti fino a 1 mm/giro (lavorazione esterna).

Risultati costanti grazie alla misurazione continua della forza del rullo.

#### Uso:

Per la finitura meccanica delle superfici.

Per la lavorazione di tutti i materiali metallici fino a una resistenza alla trazione di  $1400 \text{ N/mm}^2$  e una durezza fino a 45 HRC.

Da 10 mm per  $\varnothing$  esterno e 32 mm per  $\varnothing$  interno.

#### Per:

$\varnothing$  campo esterno (consigliato): 10 mm – 100 mm

$\varnothing$  campo interno (consigliato): 32 mm – 150 mm

#### Fornitura:

Due rulli sostitutivi montati nella gabbia.

#### Nota:

- **Altri collegamenti al codolo disponibili su richiesta.**
- **Informazioni dettagliate sulla tecnologia sono disponibili nel manuale d'uso.**

### Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo $D_{\min}$	32 mm
Ø Rulli	5 mm
Spostamento punta-centro f	58 mm
Forza massima rullo	3 kN
Tipo attacco codolo	VDI40
Sporgenza totale $L_A$	168 mm
Lunghezza utile $L_N$	100 mm
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Tipo di prodotto	Utensile a rullo liscio