

**Chiave a forchetta doppia, cromato, Larghezza chiavi: 21X24mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 610950 21X24 |
| GTIN | 4045197159359 |
| Classe articolo | 62A |

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Corpo ovale.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|----------|
| Apertura bocca massima b1 | 47 mm |
| Apertura ₁ | 21 mm |
| Altezza bocca massima h | 8 mm |
| Apertura bocca massima b2 | 53 mm |
| Apertura ₂ | 24 mm |
| Dimensione apertura | metrica |
| Lunghezza chiave L | 245 mm |
| Norma | DIN 3110 |
| Norma | ISO 3318 |
| Posizione della bocca 1 | 15 grado |
| Posizione della bocca 2 | 15 grado |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Superficie | esecuzione cromata |
| Attributo del nome del prodotto | cromato |
| Antiscintilla | no |
| Aperture uguali da entrambi i lati | no |
| Tipo di prodotto | Chiave |