

PneidInghaus

Cesoia a leva per lamiera, Modello: 1BR/4**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	769930 1BR/4
GTIN	2050001933362
Classe articolo	76L

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo delle cesoie robusto in acciaio bonificato. Slitta utensile oscillante senza gioco (solo minime perdite per attrito), lama in acciaio speciale per utensili, temprata e rettificata. Leva con molla di compensazione del peso come protezione contro gli infortuni; perni regolabili. Tutti i modelli con premilastra a regolazione continua.

Con trasmissione a leva articolata. Taglia lamiera e tondino d'acciaio.

Verniciatura:

Rosso mattone.

Nota:

- **In caso di ordine di lame di ricambio è necessario indicare i seguenti dati: prodotto, modello, possibilmente anche numero macchina o inviare schizzo quotato preciso.**
- **Attenzione: la capacità di taglio indicata è la capacità di taglio massima. In caso di sollecitazione continua nell'area di taglio più alta si raccomanda il modello di grandezza successiva.**
- **Le indicazioni relative alle capacità di taglio si riferiscono al materiale con resistenza alla trazione di 450 N/mm².**

Descrizione tecnica

Prestazione di taglio spessore lamiera	fino a 4 mm
Modello	1BR/4
Lunghezza lama inferiore	120 mm
Capacità di taglio acciaio tondo di Ø	fino a 10 mm
Peso	10,5 kg
Lunghezza lama sopra	149 mm
Tipo di prodotto	Pinza tagliente

Accessori

Molla di sicurezza a leva Per modello 1BR4/2	769933 1BR4/2
Molla di sicurezza a leva Per modello 1BR/4	769931 1BR/4
Lama di ricambio per lamiera (lama inferiore) Modello 1BR/4	769934 1BR/4
Lama di ricambio per lamiera (lama superiore) Modello 1BR/4	769932 1BR/4