

PneidInghaus

**Cesoia a leva per lamiera, Modello: 1BR/6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	769930 1BR/6
GTIN	2050001933386
Classe articolo	76L

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo delle cesoie robusto in acciaio bonificato. Slitta utensile oscillante senza gioco (solo minime perdite per attrito), lama in acciaio speciale per utensili, temprata e rettificata. Leva con molla di compensazione del peso come protezione contro gli infortuni; perni regolabili. Tutti i modelli con premilastra a regolazione continua.

Con trasmissione a leva articolata. Taglia lamiera e tondino d'acciaio.

**Verniciatura:**

Rosso mattone.

**Nota:**

- **In caso di ordine di lame di ricambio è necessario indicare i seguenti dati: prodotto, modello, possibilmente anche numero macchina o inviare schizzo quotato preciso.**
- **Attenzione: la capacità di taglio indicata è la capacità di taglio massima. In caso di sollecitazione continua nell'area di taglio più alta si raccomanda il modello di grandezza successiva.**
- **Le indicazioni relative alle capacità di taglio si riferiscono al materiale con resistenza alla trazione di 450 N/mm<sup>2</sup>.**

**Descrizione tecnica**

Capacità di taglio acciaio tondo di Ø	fino a 13 mm
Lunghezza lama sopra	211 mm
Modello	1BR/6
Prestazione di taglio spessore lamiera	fino a 6 mm
Lunghezza lama inferiore	180 mm
Peso	19 kg
Tipo di prodotto	Pinza tagliente

---

## Accessori

Lama di ricambio per lamiera (lama inferiore) Modello 1BR/6	769934 1BR/6
Molla di sicurezza a leva Per modello 1BR6/3	769933 1BR6/3
Molla di sicurezza a leva Per modello 1BR/6	769931 1BR/6
Lama di ricambio per lamiera (lama superiore) Modello 1BR/6	769932 1BR/6