

**Rullatore per interni G, codolo cilindrico Ø 25 mm, Ø D: 34mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	291556 34
GTIN	4060491000572
Classe articolo	29F

**Descrizione****Esecuzione:**

Per l'utilizzo su torni, fresatrici e trapani CNC e di tipo convenzionale.  
Impostazione graduale in  $\mu\text{m}$  (range di regolazione da -0,05 a +0,1 mm).

**Vantaggi:**

**In particolare per la produzione in serie.** Massima produttività con **avanzamento** da 0,05 mm a 0,3 mm **per rullo**.

Qualità delle superfici possibile a  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

Lo sblocco automatico in caso di ritorno dell'utensile evita danneggiamenti della superficie lisciata.

**Uso:**

- **Per la finitura meccanica delle superfici.**
- **Per la lavorazione di tutti i materiali metallici fino a una resistenza alla trazione di 1400 N/mm<sup>2</sup> e una durezza fino a 45 HRC.**
- **Lavorazione con rotazione oraria.**
- **Classe di tolleranza fino a IT8.**
- **Per fori fino a Ø 49 mm.**

**Nota:**

Disponibile su richiesta con passaggio interno per LR a partire da Ø 10 mm.

**Descrizione tecnica**

Ø Nominale D	34 mm
Range di regolazione	-0,05 / +0,1 mm
Numero di rotoli	6
Ø Codolo D <sub>s</sub>	35 mm

Lunghezza utile L <sub>N</sub>	75 mm
Sporgenza totale L <sub>A</sub>	153 mm
Tipo attacco codolo	codolo cilindrico Ø 25 mm
Tipo di prodotto	Utensile a rullo liscio