

Koken
Cricchetto reversibile 3/8 pollice, a sbloccaggio rapido, Modello:

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	635050
GTIN	4991644060580
Classe articolo	63R

Descrizione
Esecuzione:

Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.

Norma:
DIN 3122-D 10

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per :

Chiavi a bussola manuali.

Quadro di manovra maschio: 3/8 pollici

Lunghezza complessiva: 200 mm

Numero di denti: 24

Descrizione tecnica

Quadro di manovra maschio	3/8 pollici
Norma	DIN 3120
Norma	DIN 3122
Lunghezza complessiva	200 mm
Numero di denti	24
Angolo di lavoro	15 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromata

