

**Chiave a forchetta doppia, cromato, Larghezza chiavi: 36X41mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	610950 36X41
GTIN	4045197441515
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Corpo ovale.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

Apertura ₂	41 mm
Apertura bocca massima b2	88 mm
Apertura bocca massima b1	80 mm
Altezza bocca massima h	11 mm
Apertura ₁	36 mm
Dimensione apertura	metrica
Lunghezza chiave L	358 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Posizione della bocca 1	15 grado
Posizione della bocca 2	15 grado

Superficie	esecuzione cromata
Attributo del nome del prodotto	cromato
Antiscintilla	no
Aperture uguali da entrambi i lati	no
Tipo di prodotto	Chiave