


**Chiave a zampa di gallo ad anello aperto, Apertura: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	612920 16
GTIN	4018754003389
Classe articolo	63A

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate, testa con quadro femmina per accogliere leve di manovra, quali cricchetti, prolunghe, ecc.

**Uso:**

Grazie alla possibilità di utilizzare leve di manovra diverse, si riescono a raggiungere con facilità anche punti difficilmente accessibili.

**Materiale:**

Acciaio al cromo, esecuzione cromata; finitura arrotondata della superficie (bordi levigati).

**Nota:**

Per leve di manovra adatte vedi n. art. 632000 – 641350 e 655230 – 657766.

**Descrizione tecnica**

Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Apertura	16 mm
Spessore della testa h	17,5 mm
Larghezza della testa b	24,6 mm
Lunghezza L	36,1 mm
Forma, uscita	ad anello, aperto

Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	cromato
Tipo di prodotto	Bussola

## Accessori

Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 240 mm	635429 240
Cricchetto reversibile 3/8 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 3/8	635090 3/8
Prolunga, 3/8 pollice QuickRelease Lunghezza complessiva 75 mm	635645 75
Cricchetto a dentatura fine "Zyklop Metal", quadro da 3/8 pollice, a sbloccaggio rapido	635290
Snodo cardanico da 3/8 pollice Modello 3/8	636220 3/8
Cricchetto a innesto, 3/8 pollice, con impugnatura corta	635900
Cricchetto reversibile con testa snodata, 3/8 pollice, a sbloccaggio rapido	635335
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 125 mm	635400 125
Impugnatura a T, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 200 mm	635720 200
Cricchetto a dentatura fine reversibile, 3/8 pollice, con manopola girevole e a sbloccaggio rapido	635220
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 240 mm	635400 240
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 125 mm	635420 125
Impugnatura a T, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 165 mm	635700 165
Snodo cardanico da 3/8 pollici QuickRelease Modello 3/8	636250 3/8
Prolunga, 3/8 pollice QuickRelease Lunghezza complessiva 240 mm	635645 240
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 40 mm	635420 40
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 125 mm	635429 125

Impugnatura a T, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 200 mm	635729 200
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 40 mm	635400 40
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 160 mm	635400 160
Prolunga speciale da 3/8 pollice	612950
Prolunga, 3/8 pollice QuickRelease Lunghezza complessiva 160 mm	635645 160
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	635400 75
Testa snodata, 3/8 pollice	636000
Impugnatura a T, 3/8 pollice QuickRelease Lunghezza complessiva 165 mm	635750 165
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	635420 75
Prolunga, 3/8 pollice flessibile Lunghezza complessiva 194 mm	635600 194
Cricchetto a dentatura fine "Zyklop Metal", reversibile, 3/8 pollice, a sbloccaggio rapido	635295
Cricchetto reversibile 3/8 pollice, a sbloccaggio rapido Modello	635025
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	635429 75
Cricchetto a dentatura fine "Zyklop Speed" reversibile, 3/8 pollice, con testina orientabile e a sbloccaggio rapido	635190
Snodo cardanico da 3/8 pollici Modello 3/8	636229 3/8
Snodo cardanico da 3/8 pollici Modello 3/8	636200 3/8