



**Bussola IMPACT con attacco esagonale da 3/4 pollice a parete sottile, lunga,
Apertura: 24mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	652210 24
GTIN	4991644412983
Classe articolo	63R

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.

Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l'anello in gomma adatti.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.

Descrizione tecnica

Ø Lato uscita	36,8 mm
Lunghezza	100 mm
Apertura	24 mm
Quadro di manovra femmina	3/4 pollici
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Per impiego su macchine	sì
Tipo di prodotto	Bussola

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/652210-24>
