

MIRKA**Disco abrasivo per levigatrici ABRANET® ACE, Ø 150 mm, Grana: 80****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	567804 80
GTIN	6416868219968
Classe articolo	56M

Descrizione**Esecuzione:**

Mole abrasive per levigatrici realizzate in tessuto di poliammide rivestito con grana abrasiva in **struttura a rete** con mille fori.

ABRANET® ACE con rete abrasiva ottimizzata e **grana ceramica (CER)** offre potere abrasivo ottimizzato e **maggior durata**.

Vantaggi:

- **Levigatura senza polvere: evita la dispersione di particelle nell'ambiente di lavoro, tutelando gli operatori da un pericoloso fattore di rischio.**
- **Impedisce la formazione di accumuli e intasamenti.**
- **Le finiture risultano impeccabili e prive di difetti.**
- **L'abrasivo mantiene la sua efficacia molto più a lungo e leviga più in fretta, massimizzando il rendimento e riducendo i costi di lavorazione.**

Uso:

Ideale per applicazioni su **materiali molto duri** come vernice UV, mani di fondo, legno duro; adatti anche su acciai.

Descrizione tecnica

Grana	80
-------	----

Ø Disco	150 mm
Serie	ABRANET® ACE
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 150 mm
Macchina di propulsione	Levigatrici roto-orbitali
Velocità periferica massima	40 m/s
Tipo di prodotto	Mola abrasiva per levigatrici

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Vernice	idoneo		
a secco	idoneo		

Accessori

Platorello in gomma con chiusura a strappo Ø Esterno 150 mm	567885 150
Platorello in gomma con chiusura a strappo Multiforo Ø Esterno 150 mm	567887 150
Platorello in PU Ø Esterno 147 mm	567990 147