

STARCKE®**Disco di carta abrasiva (A) Fori 6x + 1, Ø 150 mm, Grana: 600****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 567775 600 |
| GTIN | 4002748778278 |
| Classe articolo | 56Z |

Descrizione**Esecuzione:**

Carta abrasiva Starcke 540 FK (carta F, grana da 40 a 180) o Starcke 544 C3K (grana 240 – 800, con rivestimento di stearato) con **elevata resistenza e bassa dispersione**.

Elevata capacità di asportazione grazie al trattamento speciale del corindone **(A)**.

Il **dorso del foglio è dotato di chiusura a strappo ed è autoadesivo** per un cambio rapido.

Con 6 fori per la levigatrice Atlas Copco RO150 (n. 073700-150), anche per Bosch, Metabo ecc.

Uso:

Impiego universale per la rettifica di metalli, metalli non ferrosi, vernice, colore, legno, materie plastiche.

Su **levigatrici roto-orbitali** con platorello in gomma con chiusura a strappo per esempio n. art. 567885 / 567990. Velocità periferica max. **40m/s**.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Grana | 600 |
| Ø Disco | 150 mm |
| Sigla materiale abrasivo | A |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Attributo del nome del prodotto | Ø 150 mm |
| Numero di fori di aspirazione | 7 |
| Macchina di propulsione | Levigatrici roto-orbitali |
| Velocità periferica massima | 40 m/s |
| Tipo di prodotto | Mola abrasiva per levigatrici |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg | limitatamente adatto | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 67 HRC | limitatamente adatto | | |
| INOX | limitatamente adatto | | |
| Ti | limitatamente adatto | | |
| CuZn | idoneo | | |
| Alluminio, CFRP | idoneo | | |
| Legno | idoneo | | |
| Vernice | limitatamente adatto | | |
| Uni | idoneo | | |
| a secco | idoneo | | |

Accessori

| | |
|---|------------|
| Platorello in gomma con chiusura a strappo Ø Esterno 150 mm | 567885 150 |
| Platorello in gomma con chiusura a strappo Multiforo Ø Esterno 150 mm | 567887 150 |
| Platorello in PU Ø Esterno 147 mm | 567990 147 |

