

STARCKE®**Disco di carta abrasiva (A) Fori 6x + 1, Ø 150 mm, Grana: 800****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	567775 800
GTIN	4002748778285
Classe articolo	56Z

Descrizione**Esecuzione:**

Carta abrasiva Starcke 540 FK (carta F, grana da 40 a 180) o Starcke 544 C3K (grana 240 – 800, con rivestimento di stearato) con **elevata resistenza e bassa dispersione**.

Elevata capacità di asportazione grazie al trattamento speciale del corindone **(A)**.

Il **dorso del foglio è dotato di chiusura a strappo ed è autoadesivo** per un cambio rapido.

Con 6 fori per la levigatrice Atlas Copco RO150 (n. 073700-150), anche per Bosch, Metabo ecc.

Uso:

Impiego universale per la rettifica di metalli, metalli non ferrosi, vernice, colore, legno, materie plastiche.

Su **levigatrici roto-orbitali** con platorello in gomma con chiusura a strappo per esempio n. art. 567885 / 567990. Velocità periferica max. **40m/s**.

Descrizione tecnica

Grana	800
Ø Disco	150 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %

Attributo del nome del prodotto	Ø 150 mm
Numero di fori di aspirazione	7
Macchina di propulsione	Levigatrici roto-orbitali
Velocità periferica massima	40 m/s
Tipo di prodotto	Mola abrasiva per levigatrici

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Vernice	limitatamente adatto		
Uni	idoneo		
a secco	idoneo		

Accessori

Platorello in PU Ø Esterno 147 mm	567990 147
Platorello in gomma con chiusura a strappo Ø Esterno 150 mm	567885 150
Platorello in gomma con chiusura a strappoMultiforo Ø Esterno 150 mm	567887 150

