

**Disco abrasivo per levigatrici (A) Fori 15x, Ø 150 mm, Grana: 180****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	567790 180
GTIN	4045197526458
Classe articolo	52M

Descrizione**Esecuzione:**

Dischi abrasivi per levigatrici con **supporto carta**. Rivestimento antipolvere contro intasamenti precoci. Dorso con chiusura a strappo.

Disco abrasivo per levigatrici a dispersione semiaperta, corindone (A)

Uso:

Su **levigatrici roto-orbitali** con platorello in gomma con chiusura a strappo per esempio n. art. 567990 (anche con dispositivo di aspirazione della polvere). **Prodotto universale** per sgrossatura, rettifica intermedia e di precisione su tutte le superfici di metallo e di plastica, i sistemi di verniciatura e i tipi di legno.

Descrizione tecnica

Grana	180
Ø Disco	150 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %

Attributo del nome del prodotto	Ø 150 mm
Numero di fori di aspirazione	15
Macchina di propulsione	Levigatrici roto-orbitali
Velocità periferica massima	40 m/s
Tipo di prodotto	Mola abrasiva per levigatrici

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idonea		
Ti	limitatamente adatto		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a secco	idoneo		

Accessori

Platorello in PU Ø Esterno 147 mm	567990 147
Platorello in gomma con chiusura a strappo Multiforo Ø Esterno 150 mm	567887 150
Platorello in gomma con chiusura a strappo Ø Esterno 150 mm	567885 150

