

**STARCKE®****Disco di carta abrasiva (A) Fori 8x + 1, Ø 150 mm, Grana: 800****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 567755 800    |
| GTIN            | 4002748761614 |
| Classe articolo | 56Z           |

**Descrizione****Esecuzione:**

**Carta abrasiva** Starcke 540 FK (carta F, grana da 40 a 180) o Starcke 544 C3K (grana 240 – 800, con rivestimento di stearato) con **elevata resistenza e bassa dispersione**.

Elevata capacità di asportazione grazie al trattamento speciale del corindone **(A)**.

Il **dorso del foglio è dotato di chiusura a strappo ed è autoadesivo** per un cambio rapido.

Con 9 fori per Festo RO 1E/RO 2E/WET 2E, Makita BO6030, Bosch GX 150 con aspirazione.

**Uso:**

**Impiego universale** per la rettifica di metalli, metalli non ferrosi, vernice, colore, legno, materie plastiche.

Su **levigatrici roto-orbitali** con platorello in gomma con chiusura a strappo per esempio n. art. 567885 / 567990. Velocità periferica max. **40m/s**.

**Descrizione tecnica**

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Grana                               | 800     |
| Ø Disco                             | 150 mm  |
| Sigla materiale abrasivo            | A       |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Attributo del nome del prodotto | Ø 150 mm                      |
| Numero di fori di aspirazione   | 9                             |
| Macchina di propulsione         | Levigatrici roto-orbitali     |
| Velocità periferica massima     | 40 m/s                        |
| Tipo di prodotto                | Mola abrasiva per levigatrici |

## Dati utente

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg                            | limitatamente adatto |                |            |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 55 HRC                 | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 60 HRC                 | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 67 HRC                 | limitatamente adatto |                |            |
| INOX                             | limitatamente adatto |                |            |
| Ti                               | limitatamente adatto |                |            |
| CuZn                             | idoneo               |                |            |
| Alluminio, CFRP                  | idoneo               |                |            |
| Legno                            | idoneo               |                |            |
| Vernice                          | limitatamente adatto |                |            |
| Uni                              | idoneo               |                |            |
| a secco                          | idoneo               |                |            |

## Accessori

|   |            |
|---|------------|
| Platorello in gomma con chiusura a strappo Multiforo Ø Esterno 150 mm | 567887 150 |
| Platorello in PU Ø Esterno 147 mm                                     | 567990 147 |
| Platorello in gomma con chiusura a strappo Ø Esterno 150 mm           | 567885 150 |

