

**Chiave a forchetta doppia DIN 895, Aperture: 6X7mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	613000 6X7
GTIN	4045197384430
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate, bocche inclinate a 15°, corpo robusto.

Norma:

DIN 895

Materiale:

Acciaio speciale (resistenza 1200 – 1400 N/mm²).

Superficie nera.

Descrizione tecnica

Altezza bocca massima h	3,5 mm
Apertura ₂	7 mm
Apertura ₁	6 mm
Dimensione apertura	Metrica
Lunghezza chiave L	100 mm
Norma	DIN 895
Posizione della bocca 1	15 grado
Posizione della bocca 2	15 grado
Materiale	Acciaio speciale
Superficie	brunita
Tipo di prodotto	Chiave

