

Garant**Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive, Apertura: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	637125 10
GTIN	4045197497260
Classe articolo	61A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo **DIN 3120**.

La bocca Surface Drive permette un accoppiamento più preciso e un'azione più efficace. La pressione viene esercitata direttamente sulle superfici piane di dadi e viti, così i bordi delicati non vengono danneggiati. Con Surface Drive è anche possibile stringere o allentare sia viti di misure intermedie, ad es. in pollici (A/F, BSF, BSW), sia viti usurate.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Descrizione tecnica

Ø Lato uscita	14,6 mm
Apertura	10 mm
Lunghezza	25,5 mm
Apertura	3/8 pollici
Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Profilo chiavi esagonali	Surfacedrive
Norma	DIN 3124

Profilo di manovra	Chiave a bussola esagonale Surfacedrive
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Tipo di prodotto	Bussola