

**Chiave a forchetta doppia DIN 895, Aperture: 36X41mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	613000 36X41
GTIN	4045197384676
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate, bocche inclinate a 15°, corpo robusto.

Norma:

DIN 895

Materiale:

Acciaio speciale (resistenza 1200 – 1400 N/mm²).

Superficie nera.

Descrizione tecnica

Altezza bocca massima h	15 mm
Apertura ₁	36 mm
Apertura ₂	41 mm
Dimensione apertura	Metrica
Lunghezza chiave L	365 mm
Norma	DIN 895
Posizione della bocca 1	15 grado
Posizione della bocca 2	15 grado
Materiale	Acciaio speciale
Superficie	brunita
Tipo di prodotto	Chiave

