

**Chiave a forchetta doppia DIN 895, Aperture: 22X24mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	613000 22X24
GTIN	4045197384591
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate, bocche inclinate a 15°, corpo robusto.

Norma:

DIN 895

Materiale:

Acciaio speciale (resistenza 1200 – 1400 N/mm²).

Superficie nera.

Descrizione tecnica

Apertura ₂	24 mm
Altezza bocca massima h	9,5 mm
Apertura ₁	22 mm
Dimensione apertura	Metrica
Lunghezza chiave L	230 mm
Norma	DIN 895
Posizione della bocca 1	15 grado
Posizione della bocca 2	15 grado
Materiale	Acciaio speciale
Superficie	brunita
Tipo di prodotto	Chiave

