

**HOLEX****Bussola esagonale da 3/8 pollice, Apertura: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	637220 12
GTIN	4045197163189
Classe articolo	62A

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo **DIN 3120**.

**Norma:****DIN 3124****Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

**Nota:**

Bussole con bocca esagonale GARANT e HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici tramite il nostro eShop (GARANT: n. art. 637232; HOLEX: n. art. 637222).

**Descrizione tecnica**

Apertura	12 mm
Lunghezza	25 mm
Ø Lato uscita	17 mm
Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Norma	DIN 3124
Profilo di manovra	Chiave a bussola esagonale

Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Con profilo AS-drive	no
Tipo di prodotto	Bussola