



## Bussola poligonale da 3/8 pollice, Apertura: 11/16 pollici



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	637100 11/16
GTIN	4018754004270
Classe articolo	63A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo **DIN 3120**.

Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture con tolleranze ristrette con profilo **AS Drive** che non danneggia viti e dadi. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate.

#### Norma:

DIN 3124

#### Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, rivestimento NiCr resistente al distacco.

### Descrizione tecnica

Lunghezza	32 mm
Ø Lato uscita	23,4 mm
Apertura	11/16 pollici
Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Profilo di manovra	Chiave a bussola poligonale
Tipo di prodotto	Bussola

