



Bussola poligonale da 3/8 pollice, Apertura: 17mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	637000 17
GTIN	4018754002009
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo **DIN 3120**.

Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture con tolleranze ristrette con profilo **AS Drive** che non danneggia viti e dadi. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Nota:

ATTENZIONE!

Esiste anche un'altra alternativa GARANT per questo prodotto!

Codice prodotto consigliato: 637029

Descrizione tecnica

Ø Lato uscita	23 mm
Lunghezza	31 mm
Apertura	17 mm
Quadro di manovra femmina	3/8 pollici

Profilo di manovra	Chiave a bussola poligonale
Tipo di prodotto	Bussola