

3M Scotch-Brite™

Spazzola lamellare abrasiva in tessuto (grosso), Ø 100×100 mm, Confronto granulometrico: CRS**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	568470 CRS
GTIN	8021684328602
Classe articolo	53M

Descrizione**Esecuzione:**

Dimensione standard Ø 100×100 mm. Foro dell'attacco Ø 19 mm con sede multipla.

Panno per la pulitura grezza, aggressivo e di lunga durata.

Uso:

Rimozione rapida di scorie, ruggine, colori di rinvenimento e residui di vernice. Micrografia superficiale uniforme. **Lunga durata.**

Descrizione tecnica

Sostrato del materiale abrasivo	Panno per la pulitura grezza
Velocità consigliata	2800 min ⁻¹
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Ø Rullo	100 mm
Larghezza rullo	100 mm
Attributo del nome del prodotto	Ø 100×100 mm

Tipo di prodotto

Rullo in tessuto non
tessuto per pulitura grezza**Dati utente**

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a secco	idoneo		